




Padengimo tipas:

A

CINKUOTA  
DANGA  
SU GELTONU  
PASIVAVIMU

B

CINKUOTA  
DANGA  
SU BALTU  
PASIVAVIMU

## Matmenys

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka mi |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| 3104060140PZBK   | 6.0    | 140    | 12.0   | 75      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | KG           |
| 3104045045PZAPRK | 4.5    | 45     | 9.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104060060PZAPRK | 6.0    | 60     | 12.0   | 35      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104050050PZAPRK | 5.0    | 50     | 10.0   | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104060090PZAPRK | 6.0    | 90     | 12.0   | 55      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104045050PZAPRK | 4.5    | 50     | 9.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104050080PZAPRK | 5.0    | 80     | 10.0   | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104060080PZAPRK | 6.0    | 80     | 12.0   | 50      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104060120PZAPRK | 6.0    | 120    | 12.0   | 70      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104060200PZAPRK | 6.0    | 200    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104050120PZAPRK | 5.0    | 120    | 10.0   | 70      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104060070PZAPRK | 6.0    | 70     | 12.0   | 40      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104050100PZAPRK | 5.0    | 100    | 10.0   | 60      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104050070PZAPRK | 5.0    | 70     | 10.0   | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104040045PZAPRK | 4.0    | 45     | 8.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104045060PZAPRK | 4.5    | 60     | 9.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104040070PZAPRK | 4.0    | 70     | 8.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104045070PZAPRK | 4.5    | 70     | 9.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |
| 3104035045PZAPRK | 3.5    | 45     | 7.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG           |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miar |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 3104050090PZAPRK | 5.0    | 90     | 10.0   | 55      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104050060PZAPRK | 5.0    | 60     | 10.0   | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104040080PZAPRK | 4.0    | 80     | 8.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104045080PZAPRK | 4.5    | 80     | 9.0    | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104060140PZAPRK | 6.0    | 140    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104040060PZAPRK | 4.0    | 60     | 8.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104035050PZAPRK | 3.5    | 50     | 7.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104030040PZAPRK | 3.0    | 40     | 6.0    | 25      | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104040050PZAPRK | 4.0    | 50     | 8.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104060050PZAPRK | 6.0    | 50     | 12.0   | 30      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104060180PZAPRK | 6.0    | 180    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104060220PZAPRK | 6.0    | 220    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104060100PZAPRK | 6.0    | 100    | 12.0   | 60      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104060160PZAPRK | 6.0    | 160    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3104050080PZA1QO | 5.0    | 80     | 10.0   | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104060050PZA1QO | 6.0    | 50     | 12.0   | 30      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104050050PZA1QO | 5.0    | 50     | 10.0   | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104040070PZA1QO | 4.0    | 70     | 8.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104050060PZA1QO | 5.0    | 60     | 10.0   | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104040045PZA1QO | 4.0    | 45     | 8.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104060100PZA1QO | 6.0    | 100    | 12.0   | 60      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104045080PZA1QO | 4.5    | 80     | 9.0    | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104060070PZA1QO | 6.0    | 70     | 12.0   | 40      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104040050PZA1QO | 4.0    | 50     | 8.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104060080PZA1QO | 6.0    | 80     | 12.0   | 50      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104045070PZA1QO | 4.5    | 70     | 9.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104050100PZA1QO | 5.0    | 100    | 10.0   | 60      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104035050PZA1QO | 3.5    | 50     | 7.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104060060PZA1QO | 6.0    | 60     | 12.0   | 35      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104045050PZA1QO | 4.5    | 50     | 9.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104040060PZA1QO | 4.0    | 60     | 8.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | OPK            |
| 3104030045PZBL2T | 3.0    | 45     | 6.0    | 30      | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104035060PZAL2T | 3.5    | 60     | 7.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040050PZAL2T | 4.0    | 50     | 8.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040060PZBL2T | 4.0    | 60     | 8.0    | 35      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104040070PZAL2T | 4.0    | 70     | 8.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104045060PZBL2T | 4.5    | 60     | 9.0    | 35      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104060050PZAL2T | 6.0    | 50     | 12.0   | 30      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060120PZBL2T | 6.0    | 120    | 12.0   | 70      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miar |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 3104060130PZAL2T | 6.0    | 130    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060140PZAL2T | 6.0    | 140    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060160PZAL2T | 6.0    | 160    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060180PZBL2T | 6.0    | 180    | 12.0   | 95      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104030040PZAL2T | 3.0    | 40     | 6.0    | 25      | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104030045PZAL2T | 3.0    | 45     | 6.0    | 30      | PZ 1            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040030PZAL2T | 4.0    | 20     | 8.0    | 20      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040045PZAL2T | 4.0    | 45     | 8.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040055PZAL2T | 4.0    | 55     | 8.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104045070PZAL2T | 4.5    | 70     | 9.0    | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050080PZAL2T | 5.0    | 80     | 10.0   | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060090PZBL2T | 6.0    | 90     | 12.0   | 55      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104060110PZAL2T | 6.0    | 110    | 12.0   | 70      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060180PZAL2T | 6.0    | 180    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060200PZAL2T | 6.0    | 200    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104035045PZAL2T | 3.5    | 45     | 7.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040040PZAL2T | 4.0    | 40     | 8.0    | 25      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040050PZBL2T | 4.0    | 50     | 8.0    | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104045050PZBL2T | 4.5    | 50     | 9.0    | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050060PZBL2T | 5.0    | 60     | 10.0   | 35      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050090PZAL2T | 5.0    | 90     | 10.0   | 55      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050120PZAL2T | 5.0    | 120    | 10.0   | 70      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060070PZAL2T | 6.0    | 70     | 12.0   | 40      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060070PZBL2T | 6.0    | 70     | 12.0   | 40      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104060080PZAL2T | 6.0    | 80     | 12.0   | 50      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060080PZBL2T | 6.0    | 80     | 12.0   | 50      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104060090PZAL2T | 6.0    | 90     | 12.0   | 55      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060100PZBL2T | 6.0    | 100    | 12.0   | 60      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050080PZBL2T | 5.0    | 80     | 10.0   | 50      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104035040PZAL2T | 3.5    | 40     | 7.0    | 25      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040045PZBL2T | 4.0    | 45     | 8.0    | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104040060PZAL2T | 4.0    | 60     | 8.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040080PZBL2T | 4.0    | 80     | 8.0    | 50      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050060PZAL2T | 5.0    | 60     | 10.0   | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050090PZBL2T | 5.0    | 90     | 10.0   | 55      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050100PZBL2T | 5.0    | 100    | 10.0   | 60      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050120PZBL2T | 5.0    | 120    | 10.0   | 70      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104060060PZAL2T | 6.0    | 60     | 12.0   | 40      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060100PZAL2T | 6.0    | 100    | 12.0   | 60      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Idubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miar |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 3104035050PZBL2T | 3.5    | 50     | 7.0    | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104035045PZBL2T | 3.5    | 45     | 7.0    | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104035060PZBL2T | 3.5    | 60     | 7.0    | 35      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104040040PZBL2T | 4.0    | 40     | 8.0    | 25      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104045060PZAL2T | 4.5    | 60     | 9.0    | 35      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050055PZAL2T | 5.0    | 55     | 10.0   | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050070PZAL2T | 5.0    | 70     | 10.0   | 40      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050070PZBL2T | 5.0    | 70     | 10.0   | 40      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050100PZAL2T | 5.0    | 100    | 10.0   | 60      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060050PZBL2T | 6.0    | 50     | 12.0   | 30      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104060140PZBL2T | 6.0    | 140    | 12.0   | 75      | PZ 3            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104030040PZBL2T | 3.0    | 40     | 6.0    | 25      | PZ 1            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104045045PZAL2T | 4.5    | 45     | 9.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104045050PZAL2T | 4.5    | 50     | 9.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050050PZBL2T | 5.0    | 50     | 10.0   | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104050055PZBL2T | 5.0    | 55     | 10.0   | 35      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104035050PZAL2T | 3.5    | 50     | 7.0    | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040035PZAL2T | 4.0    | 35     | 8.0    | 20      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104040055PZBL2T | 4.0    | 55     | 8.0    | 35      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104040070PZBL2T | 4.0    | 70     | 8.0    | 40      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104040080PZAL2T | 4.0    | 80     | 8.0    | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104045045PZBL2T | 4.5    | 45     | 9.0    | 30      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104045070PZBL2T | 4.5    | 70     | 9.0    | 40      | PZ 2            | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)   | TYS            |
| 3104045080PZAL2T | 4.5    | 80     | 9.0    | 50      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104050050PZAL2T | 5.0    | 50     | 10.0   | 30      | PZ 2            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060120PZAL2T | 6.0    | 120    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3104060150PZAL2T | 6.0    | 150    | 12.0   | 75      | PZ 3            | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |