




Padengimo tipas:



## Matmenys

| Material index | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miar |
|----------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 3114060200TXAT | 6.0    | 200    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060200TXAK | 6.0    | 200    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060180TXAT | 6.0    | 180    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060160TXAT | 6.0    | 160    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060160TXAK | 6.0    | 160    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060140TXAT | 6.0    | 140    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060120TXAT | 6.0    | 120    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060120TXAK | 6.0    | 120    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060100TXAT | 6.0    | 100    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060100TXAK | 6.0    | 100    | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060090TXAT | 6.0    | 90     | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060090TXAK | 6.0    | 90     | 12.0   | 60      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060080TXAT | 6.0    | 80     | 12.0   | 50      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060080TXAK | 6.0    | 80     | 12.0   | 50      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060070TXAT | 6.0    | 70     | 12.0   | 42      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060070TXAK | 6.0    | 70     | 12.0   | 42      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060060TXAT | 6.0    | 60     | 12.0   | 36      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060050TXAT | 6.0    | 50     | 12.0   | 30      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114060050TXAK | 6.0    | 50     | 12.0   | 30      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114060045TXAT | 6.0    | 45     | 12.0   | 30      | TX 30           | A (cinkuota dangą su geltonu pasyvavimu) | TYS            |

| Material index | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Įdubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miar |
|----------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 3114060040TXAT | 6.0    | 40     | 12.0   | 24      | TX 30           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050120TXAT | 5.0    | 120    | 10.0   | 60      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050120TXAK | 5.0    | 120    | 10.0   | 60      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050100TXAT | 5.0    | 100    | 10.0   | 60      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050100TXAK | 5.0    | 100    | 10.0   | 60      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050090TXAT | 5.0    | 90     | 10.0   | 60      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050090TXAK | 5.0    | 90     | 10.0   | 60      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050080TXAT | 5.0    | 80     | 10.0   | 50      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050080TXAK | 5.0    | 80     | 10.0   | 50      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050070TXAT | 5.0    | 70     | 10.0   | 42      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050060TXAT | 5.0    | 60     | 10.0   | 36      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050060TXAK | 5.0    | 60     | 10.0   | 36      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050050TXAT | 5.0    | 50     | 10.0   | 30      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050050TXAK | 5.0    | 50     | 10.0   | 30      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050045TXAT | 5.0    | 45     | 10.0   | 30      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050045TXAK | 5.0    | 45     | 10.0   | 30      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050040TXAT | 5.0    | 40     | 10.0   | 24      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050040TXAK | 5.0    | 40     | 10.0   | 24      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114050035TXAT | 5.0    | 35     | 10.0   | 24      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114050030TXAT | 5.0    | 30     | 10.0   | 18      | TX 25           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045080TXAT | 4.5    | 80     | 9.0    | 50      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045080TXAK | 4.5    | 80     | 9.0    | 50      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114045070TXAT | 4.5    | 70     | 9.0    | 42      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045070TXAK | 4.5    | 70     | 9.0    | 42      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114045060TXAT | 4.5    | 60     | 9.0    | 36      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045060TXAK | 4.5    | 60     | 9.0    | 36      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114045050TXAT | 4.5    | 50     | 9.0    | 30      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045050TXAK | 4.5    | 50     | 9.0    | 30      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114045040TXAT | 4.5    | 40     | 9.0    | 24      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045040TXAK | 4.5    | 40     | 9.0    | 24      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114045035TXAT | 4.5    | 35     | 9.0    | 24      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045030TXAT | 4.5    | 30     | 9.0    | 18      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114045030TXAK | 4.5    | 30     | 9.0    | 18      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114040070TXAT | 4.0    | 70     | 8.0    | 42      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040060TXAT | 4.0    | 60     | 8.0    | 36      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040060TXAK | 4.0    | 60     | 8.0    | 36      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114040055TXAT | 4.0    | 55     | 8.0    | 36      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040050TXAT | 4.0    | 50     | 8.0    | 30      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040045TXAT | 4.0    | 45     | 8.0    | 30      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | Lg [mm] | Idubos / Raktas | Padengimo tipas                          | Jednostka miar |
|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------------------------------|----------------|
| 3114040040TXAT   | 4.0    | 40     | 8.0    | 24      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040035TXAT   | 4.0    | 35     | 8.0    | 24      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040035TXAK   | 4.0    | 35     | 8.0    | 24      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114040030TXAT   | 4.0    | 30     | 8.0    | 18      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114040030TXAK   | 4.0    | 30     | 8.0    | 18      | TX 20           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114035050TXAT   | 3.5    | 50     | 7.0    | 30      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035050TXAK   | 3.5    | 50     | 7.0    | 30      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114035045TXAT   | 3.5    | 45     | 7.0    | 30      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035040TXAT   | 3.5    | 40     | 7.0    | 24      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035040TXAK   | 3.5    | 40     | 7.0    | 24      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114035040TX15AT | 3.5    | 40     | 7.0    | 24      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035035TXAT   | 3.5    | 35     | 7.0    | 24      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035035TXAK   | 3.5    | 35     | 7.0    | 24      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114035035TX15AT | 3.5    | 35     | 7.0    | 24      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035030TXAT   | 3.5    | 30     | 7.0    | 18      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035030TXAK   | 3.5    | 30     | 7.0    | 18      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114035030TX15AT | 3.5    | 35     | 7.0    | 18      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035025TXAT   | 3.5    | 25     | 7.0    | 18      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114035025TXAK   | 3.5    | 25     | 7.0    | 18      | TX 15           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |
| 3114030040TXAT   | 3.0    | 40     | 6.0    |         | TX 10           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114030035TXAT   | 3.0    | 35     | 6.0    |         | TX 10           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114030030TXAT   | 3.0    | 30     | 6.0    |         | TX 10           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | TYS            |
| 3114030030TXAK   | 3.0    | 30     | 6.0    |         | TX 10           | A (cinkuota danga su geltonu pasyvavimu) | KG             |